

Meet Apex™

redefining warewashing



- Temperatura de aclarado
- ▲ Temperatura de lavado
- Niveles de producto
- Cambio del agua del tanque de lavado
- Número de cestas lavadas
- Medición de la eficacia

Creación de informes y alarmas

- Datos fáciles de interpretar
- Identificación de dónde y cuándo se produjo el problema

Máximo control del programa


 Información precisa para ayudar a reducir la repetición de los lavados y el coste total

MASHINE SUMMARY			
mp	0	0	0
mp	0	0	0
Ç.	0	0	0
dtive	0	0	0
nk Change Out	8	0	0 /
	AA	AUG	SEP /





Datos en tiempo real para dar seguimiento a los parámetros clave



Pantallas de Alarmas potenciales:



Cambiar agua del tanque de lavado



Temperatura de aclarado baja



Temperatura de lavado baja



Rellenar detergente



Rellenar abrillantador



NUEVO



Meet Apex...

...redefining warewashing



DETERGENTES LAVAVAJILLAS



APEX POWER

Detergente súper concentrado sólido con cloro para aguas de dureza blanda.

Código 9087410

Caja de 4 bloques x 3,1 kg



APEX POWER NC

Detergente súper concentrado sólido sin cloro para aguas de dureza blanda.

Código 9087450

Caja de 4 bloques x 3,0 kg



APEX ULTRA

Detergente súper concentrado sólido con cloro para aguas de dureza media-dura

Código 9087510

Caja de 4 bloques x 3,1 kg



APEX ULTRA NC

Detergente súper concentrado sólido sin cloro para aguas de dureza media-dura.

Código 9087570

Caja de 4 bloques x 3,0 kg



APEX POWER XTREME

Detergente súper concentrado sólido especialmente eficaz para manchas y almidón. Aguas de dureza blanda.

Código 9087070

Caja de 4 bloques x 3,0 kg



APEX POWER XTRA

Detergente súper concentrado sólido para aguas de dureza blanda y con alto nivel de suciedad

Código 9089380

Caja de 4 bloques x 3,0 kg



APEX METAL PROTECTION

Detergente súper concentrado sólido especial para metales blandos.

Código 9080940

Caja de 4 bloques x 3,1 kg



ABRILLANTADORES



APEX RINSE

Abrillantador sólido súper concentrado

Código 9081010

Caja de 2 bloques x 1,1 kg



APEX RINSE N

Abrillantador sólido súper concentrado neutro.

Código 9087190

Caja de 2 bloques x 1,1 kg



APEX RINSE PL

Abrillantador sólido súper concentrado específicamente para material plástico



Caja de 2 bloques x 1,1 kg



APEX RINSE HD

Abrillantador sólido súper concentrado especialmente formulado para aguas difíciles y alto contenido en sólidos totales disueltos

Código 9087250 Caja de 2 bloques x 1,1 kg













Meet Apex...

...redefining warewashing



DETERGENTE PARA REMOJO



APEX PRESOAK

Detergente sólido enzimático para remojo de cubiertos.

Código 9080180 Caja de 3 bloques x 1,8 kg



APEX POT & PAN SOAK

Detergente sólido enzimático para el remojo de utensilios y bandejas.

Código 9080010 Caja de 3 bloques x 2,27 kg

DESINCRUSTANTE



SOLID LIME-A-WAY

Desincrustante sólido súper concentrado

Código 9080220 Caja de 6 bloques x 600 g



APEX MANUAL DETERGENT

DETERGENTE LAVAVAJILLAS MANUAL

Detergente sólido súper concentrado para el lavado manual de la vajilla.

Código 9081050 Caja de 2 bloques x 1,36 kg

DOSIFICADORES APEX (solicitud a través del formulario de petición de equipos)



APEX DETERGENT DISPENSER

Código 10019605



APEX RINSE DISPENSER

Código 10019606



APEX MANUAL DISHWASHING DISPENSER

Código 10019613



APEX PRESOAK DISPENSER

Código 10019611



APEX POT&PAN DISPENSER

Código 10019617



I/O BOX

Código 10019609

PARA OBTENER UNA VAJILLA IMPECLABE RECOMENDAMOS LA COMBINACIÓN:

APEX POT & PAN SOAK

APEX PRESOAK

APEX POWER APEX RINSE N **XTREME**















En Europa, cada día más de 50.000 operaciones de lavado de vajilla confía en la Tecnología de Sólidos de Ecolab porque...



...EL RENDIMIENTO IMPORTA

- ▲ Gama completa de productos para todo tipo de aguas
- ▲ Cápsula de 1x4.5kg
- ▲ 100% vaciado de cápsula

...LA SOSTENIBILIDAD IMPORTA

- 80% menos embalaje
- ▲ 80% menos transporte

...LA SEGURIDAD IMPORTA

- ▲ Fácil de transportar
- Manipulación ergonómica
- ✓ Sistema 100% cerrado y seguro

...EL SERVICIO Y LA FORMACIÓN IMPORTAN

- ▲ Comprobaciones, observaciones y recomendaciones
- ▲ Formación en el puesto de trabajo
- Informes resumidos que muestran las observaciones y acciones realizadas





SÓLIDOS

DETERGENTES LAVAVAJILLAS



SOLID POWER XL

Detergente para aguas de dureza blanda

Código 9066610 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID SPECIAL

Detergente especialmente eficaz frente a almidones para aguas de dureza blanda

Código 9006180 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID MEGA

Detergente clorado para aguas de dureza

Código 9006200 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID CLEAN M

Detergente para aguas de dureza media/dura

Código 9067190 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID CLEAN H

Detergente para aguas de dureza alta

Código 9070340 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID PROTECT

Detergente especial para utilizar en metales blandos, en aguas de dureza baja

Codice 9007320 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG



SOLID HERO

Detergente clorado con alto poder desmanchante para aguas de dureza alta Código 9007310 Caja 4 cápsulas x 4,5 KG

ABRILLANTADOR



DESINCRUSTANTE

SOLID CLEAR DRY CLEAN

Abrillantador sólido súper concentrado neutro.

Código 9079080 Caja de 2 bloques x 1,1 kg



SOLID LIME-A-WAY

Desincrustante sólido súper concentrado

Código 9080220 Caja de 6 bloques x 600 g

PARA OBTENER UNA VAJILLA IMPECLABE RECOMENDAMOS LA COMBINACIÓN:













PROCEDIMIENTOS











SÓLIDOS

DOSIFICADORES ECOPLUS (solicitud a través del formulario de petición de equipos)



ECOPLUS SB Básico – sin display

Código 10016150



ECOPLUS SD Con display

Código 10016099



ECOPLUS SDR-ST

Con display y bomba de abrillantador integrada.

Sólo para máquina de un solo tanque

Código 10016138



ECOPLUS SDRX

Con display y bomba de abrillantador integrada

Descarga de datos con USB

Código 10016149



CLEAR DRY CLEAN DISPENSER

Código 10018008



ECORINSE L

Código 10017277

PARA OBTENER UNA VAJILLA IMPECLABE RECOMENDAMOS LA COMBINACIÓN:













PROCEDIMIENTOS











DETERGENTES LAVAVAJILLAS

DETERGENTES LÍQUIDOS



TOPMATIC SHIELD E SPECIAL

Detergente alcalino para agua de dureza blanda - media

Cod. 9055330 Bidón 12 Kg Cod. 9055340 Bidón 25 Kg



TOPMATIC PLUS

Detergente clorado para agua de dureza blanda - media

Cod. 9013940 Bidón 12 Kg Cod. 9013950 Bidón 25 Kg



TOPMATIC ACUADUR

Detergente alcalino para agua de dureza alta

Cod. 9011070 Bidón 12 Kg Cod. 9011060 Bidón 25 Kg



TRUMP METAL PRO SPECIAL

Detergente especial para utilizar en metales blandos para agua de dureza blanda - media

Cod. 9057220 Bidón 25 Kg

DETERGENTES EN PASTILLA

ECO-CLIN TABS 88



Detergente para uso general

Cod. 9034300 Caja 4 Kg / 200 pastillas

ADITIVO ESPECIAL



X-STREAMTEC SHINE

Aditivo para mejorar los resultados del lavado. Sistema X- Streamtec

Cod. 9015120 2 x 5 l

DOSIFICADORES (solicitud a través del formulario de petición de equipos)



PR 4 INYECTOR PERISTÁLTICO

Dosificador detergente líquido

Cod. 24 V 10039832 Cod. 230 V 10017406



ECODOS L

Dosificador detergente líquido peristáltico. Funciona con sonda y temporizado

Cod. 10017275

PRODUCTOS



EQUIPOS



PROCEDIMIENTOS



RESULTADOS







ABRILLANTADORES

LÍQUIDOS CONCENTRADOS



CLEAR DRY CLASSIC

Abrillantador neutro concentrado para todo tipo de aguas

Cod. 9013660 Caja 2 x 5 l



CLEAR DRY HD

Abrillantador ácido concentrado para aguas de dureza alta

Cod. 9013690 Caja 2 x 5 l



CLEAR DRY HDP PLUS

Abrillantador ácido concentrado para aguas difíciles

Cod. 9051130 Caja 2 x 5 l Cod. 9067500 Bidón 20 kg

LÍQUIDOS



TOPRINSE

Abrillantador neutro para todo tipo de aguas

Cod. 9009440 Bidón 10 l Cod. 9037970 Bidón 20 kg



TOPRINSE HD SO

Abrillantador ácido para aguas de dureza alta

Cod. 9038750 Bidón 10 I Cod. 9038760 Bidón 20 kg



TOPRINSE CLEAN

Abrillantador neutro para todo tipo de aguas

Cod. 9046380 Caja 2 x 5 l



DOSIFICADORES (solicitud a través del formulario de petición de equipos)



PR 1INYECTOR PERISTÁLTICO

Dosificador abrillantador líquido

Cod. 24 V 10043009 Cod. 220 V 10043901



ECORINSE L 1/8 CC

Dosificador abrillantador líquido concentrado

Cod 10017277

PRODUCTOS



EQUIPOS



PROCEDIMIENTOS



RESULTADO







PRODUCTOS AUXILIARES

DETERGENTES PARA REMOJO



ASSURE LIQUID

Detergente líquido para el remojo de cubertería de plata y acero inoxidable

Código 9034160 Caja 2 botellas x 5 l



DIP IT PLUS

Detergente desmanchante en polvo para la recuperación de la vajilla

Código 9036740 Caja 6 botellas x 2,4 Kg



ASSURE POWDER

Detergente en polvo para la limpieza y remojo de la cubertería

Código 9035200 Caja 6 botellas x 2,4 Kg

DESINCRUSTANTES



LIME -A-WAY EXTRA

Desincrustante en base a ácido fosfórico

Cód 9035260 Caja 2 bot x 5 l



STRIP A WAY

Desincrustante en base a ácido nítrico y fosfórico.

Cód 9034890 Caja 2 bot x 5 l



LAVAVAJILLAS MANUAL





ASSERT LEMON

Detergente perfumado para el lavado manual de la vajilla

Cod 9030110 Caja 6 bot x 1 l Cod 9031660 Caja 2 bot x 5 l Cod 9035160 Bidón 20 Kg



PANTASTIC LEMON

Detergente concentrado perfumado para el lavado manual de la vajilla

Código 9037560 Caja 4 botellas x 5 l



ASSERT POWDER

Detergente en polvo para el lavado manual de la vajilla y uso general

Código 9041380 Saco 10 Kg



ASSERT CLEAN

Detergente lavavajillas manual sin perfume ni colorante. Eco-Etiqueta Europea

Código 9031250 Caja 6 botellas x 1 l



SOLID MANUAL DETERGENT

Detergente lavavajillas manual sólido súper concentrado

Código 9086760 Caja de 2 bloques x 1 Kg



Código 9086860









KitchenPro

Cleaner · Safer · Healthier



El programa de Higiene en cocinas

- ▲ Productos y sistemas innovadores
- Resultados de limpieza e higiene obtenidos de forma segura
- ▲ Ahorro de tiempo y control de costes
- ▲ Formación y servicio regular
- Soluciones altamente sostenibles



KITCHENPRO





GREASELIFT

Desengrasante súper concentrado para hornos y parrillas, no clasificado como peligroso

Código 9079400 Caia de 2 bolsas x 2 l



GREASELIFT RTU

Desengrasante listo para utilizar para hornos y parrillas, no clasificado como peligroso

Código 9080580 Caja de 6 botellas x 750 ml



KITCHENPRO DUO

Limpiador desengrasante multiusos súper concentrado para cocinas

Código 9081970 Caja de 2 bolsas x 2 l



KITCHEN PRO DES

Limpiador desinfectante súper concentrado para cocinas

Código 9081990 Caja de 2 bolsas x 2 l



NUEVO



KITCHEN PRO DES SPECIAL

Limpiador desinfectante súper concentrado para cocinas

Código 9079720 Caja de 2 bolsas x 2 l



NUEVO

KITCHEN PRO AZIDES

Limpiador desinfectante ácido para cocinas

Código 9082010 Caja de 2 bolsas x 2 l



KITCHENPRO WASH'N WALK

Limpiador de suelos enzimático sin necesidad de aclarado

Código 9081930 Caja de 2 bolsas x 2 l



KITCHENPRO FLOOR

Limpiador concentrado para suelos de cocina

Código 9081870 Caja de 2 bolsas x 2 l



KITCHENPRO MANUAL

Detergente súper concentrado para el lavado manual

Código 9081910 Caja de 2 bolsas x 2 l



Caja de 12 unidades

Código 10200518



PULVERIZADORA

Caja de 12 unidades

Código 10108446

SUPER ESPUMA Caja de 3 unidades

Código 10025283

BOTELLAS SERIGRAFIADAS 650 ml

KITCHEN PRO DES

Código 10036441 Caja 6 unid

KITCHEN PRO DES SPECIAL

Código 10036439 Caja 6 unid

KITCHEN PRO AZIDES

Código 10036440 Caja 6 unid



GREASELIFT

Código 10019672 Caja 12 unid

KITCHEN PRO DUO

Código 10036432 Caja 6 unid

PARA UNA COCINA LIMPIA Y SEGURA, RECOMENDAMOS LA COMBINACIÓN:

KITCHEN PRO DUO



KITCHEN PRO **DES SPECIAL**



GREASELIFT



KITCHEN PRO WASH'N WALK







KITCHENPRO

DOSIFICADORES (solicitud a través del formulario de petición de equipos)



PENGUIN 4U 3L (Low Flow) + 1H (High Flow) 1 Cubo + 3 Botellas

Código 10001331



PENGUIN 4U 4L (Low Flow)

4 Botellas

Código 10100505



PENGUIN 4U 2L (Low Flow)+2H (High Flow)
2 Cubos + 2 Botellas
Código 10093571



PENGUIN PRO (High Flow)

Cubos

Código 10000012



PENGUIN PRO (Low Flow)
Botellas

Código 10000268



PENGUIN MINI SINK FILL

Pilas

Código 10018648



PENGUIN MINI HYBRID

Especial para Greaselift

Código 10025147



PENGUIN MINI BOTTLE FILL

Botellas

Código 10018649



PENGUIN MINI BUCKET FILL Cubos

Código 10018647



PENGUIN 2L POUCH HOLDER

Código 10100494

KitchenPro

Más limpio • Más seguro • Más saludable



Desengrasantes





GREASELIFT RTU

Desengrasante listo para utilizar para hornos y parrillas, no clasificado como peligroso

Código 9080580 Caja de 6 botellas x 750 ml



ABSORBIT

Desengrasante enérgico en polvo

Código 9024210 Caja de 6 botellas x 2,2 Kg



GREASECUTTER EXTRA

Desengrasante para uso general

Código 9031450 Caja de 2 botellas x 5 l



GREASECUTTER PLUS

Desengrasante para uso general

Código 9042690 Caja de 4 botellas x 5 l



RIVONIT SO

Desengrasante para uso general

Código 9042340 Caja de 4 botellas x 5 l



RIVONIT QUICK

Desengrasante enérgico

Código 9047360 Caja de 4 botellas x 5 l



PISTOLA PULVERIZADORA

Para utilizar con desengrasantes en formato de 5l

Código 10015946 Caja de 12 unidades



OVEN CLEANER POWER

Limpiador para hornos con sistemas de autolavado

Código 9019640 Caja de 4 botellas x 5 l



OVEN RINSE POWER

Abrillantador para hornos con sistemas de autolavado

Código 9021430 Caja de 2 botellas x 5 l



GREASE EXPRESS*

Limpiador de planchas para aplicar en altas temperaturas

Código 9027160 Caja de 4 botellas x 1 l



GRILL CLEANER SQUEEZE*

Haragán para aplicar Grease Expres (Disponible bajo pedido)

Código 10000278 Caja 1 unidad



GRILL CLEANER PADS *

Estropajos para aplicar Grease Expres (Disponible bajo pedido)

Código 10000351 Caja 15 unidades



GRILL CLEANER KIT*

Kit estropajo con mango para aplicar Grease Expres (Disponible bajo pedido)

Código 10000389 Caja 1 unidad

PARA UNA COCINA LIMPIA Y SEGURA, RECOMENDAMOS:



GREASELIFT RTU

GREASE EXPRESS









Limpiadores

SUPERFICIES



RENOLIT AMONIACAL

Limpiador multiusos enérgico

Código 9037350 Caja 4 bot x 5 l Código 9037370 Bidón 10 l



RENOLIT CLEAN S

Limpiador multiusos con etiqueta ecológica

Código 9064160 Caja de 2 botellas x 5 l





REGAIN

Limpiador desengrasante para suelos de cocina

Código 9089510 Caja 2 bot x 5 l



DIESIN CL

Limpiador desinfectante clorado

Código 9058110 Caja de 4 botellas x 4 l



ECO-BAC CLASSIC

Limpiador desinfectante

Código 9055040 Caja de 4 botellas x 5 l



Código 9056690 Caja de 4 botellas x 4 l





ECO-BAC WIPES

Toallitas limpiadoras desinfectantes

Cód 9051300 Caja Jumbo 6 botes x 150 unids

Cód 9053540 Caja recambio para Penguin 2U 6 x 200 unids



Cód 10177466 Dosificador Toallitas Penguin 2 U



DOSIFICADOR 4 ml

Para utilizar con Mikrochlor liquid

Código 10032514 Caja de 25 unidades



Código 10005100 Opción de compra o equipo en préstamo





RENOLIT CLASSIC

Limpiador multiusos

Código 9030950 Caja 4 bot x 5 l Código 9030970 Bidón 10 l





WASH'N WALK

Limpiador desengrasante enzimático. Sin necesidad de aclarar

Código 9038910 Caja de 2 botellas x 5 l

LIMPIADORES DESINFECTANTES



SIRAFAN SPEED

Limpiador desinfectante de acción rápida

Código 9033070 Caja de 6 botellas x 750 ml



MIKRO-QUAT CLASSIC

Limpiador desinfectante

Código 9044140 Caja de 2 botellas x 5 l



MIKROCHLOR LIQUID

Lejía. Apta para la desinfección de verduras y agua de bebida

Limpiadores

FOAMGUARD®



FOAMGUARD HERO 10

Limpiador alcalino en espuma

Código 9075330 Caja de 2 botellas x 5 l



BAC SURF EL 300

Limpiador desinfectante neutro en espuma sin perfume

Código 9073990 Bidón 10 l



FOAMGUARD HYDRO 10

Limpiador en espuma para aguas duras

Código 9075290 Caja de 2 botellas x 5 l



FOAMGUARD Z

Limpiador ácido en espuma para limpiezas periódicas

Código 3033790 Caja de 2 botellas x 5 l

DOSIFICADOR



PENGUIN FOAM 1P- CA

Dosificador para productos Foamguard®

Código 10005880 (incluye Kit de instalación)



PENGUIN FOAM INST KIT

Kit de instalación

Código 10103089



EZ CONECTOR Red RT

Conector para bidón de Bac Surf EL 300 Código 10201106 1 unidad



PRODUTOS ESPECÍFICOS



FREEZER CLEANER

Limpiador para cámaras frigoríficas

Código 9009590 Caja de2 botellas x 5 l



FREEDRAIN

Limpiador biológico para desagües

Código 9013550 Bidón 10 l



RILAN

Limpiador ligeramente abrasivo en crema para suciedades fuertes

Código 3031970 Caja de 6 botellas x 750 ml



CHROMOL

Limpiador protector para superficies de acero inoxidable

Código 9029390 Caja de 6 botellas x 500 ml



NE-O-DOR

Neutralizador de olores

Código 9006870 Caja de 6 botellas x 750 ml





Sistema de higiene de manos Nexa

iLimpieza sin dudas!



Programa NEXA

JABÓN DE MANOS EN ESPUMA



FOAM 1

Jabón de manos suave en espuma, con una agradable y fresca fragancia

Código 9085980 Unidad de Venta 6 x 750 ml



FOAM 2

Jabón de manos en espuma, sin perfume ni colorante

Código 9086000 Unidad de Venta 6 x 750 ml

JABÓN Y DESINFECTANTE DE MANOS



SOAP 2

Jabón de manos, sin perfume ni colorante, suave para la piel

Código 9086080 Unidad de Venta 6 x 750 ml



SPIRIGEL COMPLETE

Gel en base a alcohol para la desinfección rápida de manos físicamente limpias de conformidad con la norma EN 1500

Código 9086350 Unidad de Venta 6 x 750 ml



EPICARE 5C

Jabón líquido antimicrobiano para el lavado de manos sin perfume ni colorantes. Sin triclosan.

Código 9086270 Unidad de Venta 6 x 750 ml

NEXA... LA CLAVE PARA EL CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LA NORMATIVA SOBRE HIGIENE DE
MANOS

PRODUCTOS EFICACES

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

SERVICIO PERSONALIZADO

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA SOBRE HIGIENE DE LAS MANOS

DOSIFICADORES PRECISOS





^{*}Leer siempre la información del producto antes de usar

Programa NEXA



JABONERAS

JABONERA NEXA MANUAL



Dosificador con barra manual o con opción de activador de codo. Indicado para todos los productos de la gama Nexa. La barra de dosificación manual tiene características bacteroestáticas de acuerdo a la certificación ISO 22196



Código 10034385 - Color Blanco Código 10038306 - Color Negro

Unidad de Venta 1 unidad



ATIVADOR DE CODO

Código 10034736 Unidad de Venta 5 unidades

WALLCHART



Póster informativo sobre procedimientos de aplicación de jabón bactericida (EN 1499)

Disponible mediante la compra de producto.



JABONERA NEXA TOUCH FREE

Jabonera automática de alta eficiencia energética. Dosifica todo tipo de productos de la gama Nexa con una mayor seguridad y evitando el contacto con el producto.



Código 10034386 - Color Blanco Código 10038304 - Color Negro

Unidad de Venta 1 unidad



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN NEXA

Estación de desinfección de manos "touch-free", de alta eficiencia energética. Desprende la cantidad precisa de producto

Código 10034851 Unidad de Venta 1 unidad



Póster informativo sobre procedimientos de aplicación de loción desinfectante (EN1500)

Disponible mediante la compra de producto.

PERSONALIZACIÓN JABONERAS Y ESTACIONES NEXA



PERSONALIZA TU ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN

Coloca tu logotipo o imagen. Personaliza tu estación de desinfección a través de este vínculo



PERSONALIZA TU JABONERA



Inserta la imagen en las jaboneras a través de este vínculo

http://www.ecolab-custom.graphics/index.php

HAND CARE

EL CUIDADO DE TUS MANOS PARA EL ÉXITO DE TU NEGOCIO



HAND CARE



HAND CARE

EPICARE

GELES DE MANOS / GAMA EPICARE



EPICARE 1

Jabón de manos líquido de pH neutro, con perfume y colorante

Cod. 9025450 12 x 500ml Cod. 9003010 3 x 5 l



EPICARE 3

Jabón líquido higienizante para manos, sin perfume ni colorante

Cod. 9063800 12 x 500ml Cod. 9063840 3 x 5 l Cod. 9063820 4 x 1.25 l



EPICARE 5C

Jabón líquido antimicrobiano sin perfume ni colorante. Sin triclosan.

Cod. 9086270 12 x 500ml Cod. 9080690 2 x 5 l Cod. 9080670 4 x 1,25 l



EPICARE DES

Desinfectante de manos para áreas de manipulación de alimentos

Cod. 9057860 6 x 1 l



ECO-CLIN HAND NR

Gel de manos perfumado

Cod. 9011970 2 x 5 l



SPIRIGEL COMPLETE

Gel incoloro en base a alcohol para la desinfección de manos, según norma EN 1500

Código 3080740 12 x 500ml

DOSIFICADORES



MAXIMUM SOAP DISPENSER 500ml

Para uso con la gama Epicare de 500ml.

Código 10000005 Unidad de venta 1 unidad



BOMBA DOSIFICADORA PARA BOTELLA (SPITACID)

Código 10200233 Unidad de venta 50 unidades



JABONERA CON DEPÓSITO DE 1L

Para utilizar con productos de 5L

Código 10108090 Unidad de venta 1 unidad

PARA UNA DESINFECCIÓN COMPLETA Y SEGURA DE MANOS

EPICARE 5 C













HAND CARE

GAMA PREVEN'S



PREVEN'S PARIS KIWI

Producto 3 en 1: lavado de manos. Gel de ducha y champú. Fórmula suave y perfumada para el cuidado de la piel. Fragancia a kiwi



PREVEN'S PARIS KARITE

Producto 3 en 1: lavado de manos. Gel de ducha y champú. Fórmula suave y perfumada, para el cuidado de la piel. Fragancia a karité

Código 9055720 20 x 220 ml

Código 9055750 20 x 220 ml



PREVEN'S PARIS GRENADE

Producto 3 en 1: lavado de manos. Gel de ducha y champú. Fórmula suave y perfumada, para el cuidado de la piel. Fragancia afrutada. Con etiqueta ecológica

Código 9055770 20 x 220 ml



DOSIFICADOR

JABONERA PREVEN'S SOAP
Para formato de 220ml.



Código 10200702 Unidad de venta 10 unidades



PREMIUM LINE GEL DUCHA

Código 9005630 24 x 350 ml

PREMIUM LINE JABÓN MANOS

Código 9005640 24 x 350 ml



JABONERA PREMIUM LINE

Para gel ducha - cód. 10019893 Para jabón manos - cód. 10019859

Bomba recambio- cód. 10106579

