

PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO

Resulta fundamental garantizar que su equipo y clientes dispongan de un espacio no solo limpio sino también desinfectado. Ecolab ofrece productos desinfectantes y equipo para ayudarle a eliminar o neutralizar de forma irreversible las bacterias y virus. Al combinar los productos con un pulverizador electrostático, sus procedimientos de desinfección pueden resultar más efectivos y eficientes.

Con un pulverizador electrostático podrá cubrir de forma rápida y uniforme superficies duras con un alcance generalizado:



1



DESINFECTE CON EFICACIA
con la pulverización electrostática y productos químicos de eficacia probada.

2



APLIQUE CONTINUAMENTE su solución mediante gotículas atraídas hacia las superficies electrostáticamente.

3



AUMENTE EL ALCANCE en zonas de gran contacto aplicando su producto de manera uniforme para que las gotículas se distribuyan y cubran toda la superficie.

4



ACTÚE CON EFICACIA tratando las superficies más rápido y con menos desinfectante que otros dispositivos alternativos que emplean la misma solución.

SUPERFICIES DURAS DE CONTACTO FRECUENTE Y ZONAS ADECUADAS PARA EL USO DE PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA:



Espacios públicos

- Vestíbulos
- Centros deportivos
- Zonas con piscina
- Aulas
- Oficinas
- Salas de reuniones
- Zonas de empleados
- Baños



Puntos de contacto frecuente

- Sillas
- Mesas
- Encimeras
- Escritorios
- Tiradores de puertas
- Pasamanos de escaleras mecánicas
- Barandillas de escaleras



Baños

- Tiradores de puertas
- Grifos
- Aseos
- Encimeras
- Dispensadores
- Pulsadores de los urinarios

Programa de desinfección eficaz



Pulverizador electrostático profesional de mano. Sin cable.

Especificaciones del producto

N.º modelo	VP200ESK (10055603)	Peso (vacío)	1,7 kg
Alimentación	Sin cable	Peso (lleno)	2,7 kg
Tamaño del depósito	1 l	Rango de pulverización óptimo	60-90 cm

Ajuste de boquilla 1

Forma de la boquilla	Cono completo
Tamaño de las partículas	40 micras
Caudal	90 ml/min
Tiempo de funcionamiento por depósito	11,3 min
Alcance por depósito	260 m ²
Depósitos por carga	21,2

Accesorios



10055605
Depósito de 1 l



10055611
Cinta de transporte



10055593
Batería adicional



10055608
Boquilla 3 en 1



10055595
Cargador adicional



10055607
Llave de la boquilla

