

HÉROES DE LA COCINA

EN ACCIÓN



1 ¿SABÍAS QUE?

Los niveles de compensación en caso de lesión ocasionada por un limpiador químico pueden superar los **280.000 €¹**

La escasez de mano de obra sigue afectando considerablemente al sector de los servicios alimentarios, que actualmente cuenta con **6 %** menos de personal.²

Para rellenar un fregadero con agua lo suficientemente caliente para desinfectar ollas y sartenes, serían necesarios aproximadamente **+ 65 °C**, que requieren **2,1 kWh** de energía por fregadero,³ la energía equivalente utilizada para alimentar un horno convencional durante más de 50 minutos.

1) legalexpert.co.uk. Tasas de conversión en 2022
2) Bloomberg, mayo de 2022.
3) <https://electricityplans.com/kwh-kilowatt-hour-can-power/>

2 TUS HÉROES PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESULTADOS EMPRESARIALES

Estudios demuestran que Wash 'n Walk aumenta la resistencia a los resbalones, aumentando así la seguridad de los suelos,⁴ además su formulación 100 % sin aclarado reduce **el consumo de agua en un 50 %⁵**.

IMPULSORES OPERATIVOS

Nuestros productos de desinfección de superficies pueden eliminar la necesidad de aclarado con agua y reducir también la duración del proceso en hasta... **6 horas⁶**

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Una sola caja de nuestras soluciones para lavado manual de vajilla ayuda a ahorrar la misma cantidad de energía necesaria para poner un lavavajillas bajo mostrador **33 veces⁷**

Una sola bolsa de nuestra solución concentrada puede diluirse de forma segura en las instalaciones generando hasta 39 botellas reutilizables, lo que evita los desperdicios innecesarios asociados con los productos listos para usar. Consiguiendo una reducción de los residuos de embalajes de hasta un **90 %**

4) Prueba de resistencia a resbalones de FIGR Forschungs para Ecolab - 2022 5) En comparación con el proceso de limpieza de suelo de 2 pasos
6) Basado en la formulación sin aclarado de KitchenPro Oxy Wipes S frente a los productos químicos tradicionales que necesitan aclararse después de su aplicación.
7) Basado en el uso de Aseptopol 76 a 40 °C con una tasa de dilución mínima para un fregadero de 40 l frente a la desinfección térmica. Energía para un lavavajillas debajo del mostrador facilitada por electricityplans.com

3 VALOR TOTAL OFRECIDO PARA TU COCINA

El valor total ofrecido significa los beneficios combinados de nuestras soluciones y servicios para ayudar a los clientes a calcular la rentabilidad de su inversión. Aquí está el impacto estimado que nuestros Superhéroes pueden ofrecer de un vistazo:

